


SG-23/30

Zentralmühle

SHINI GERMANY



Integriertes Gebläse mit Zyklon
sorgt für eine einfache Materialaufnahme



Ein Einlegeboden
in zwei Positionen ermöglicht die bequeme Granulierung



Geräuscharme Struktur
sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel



Schneidkammer
gewährleistet eine einfache Materialgranulierung bei niedrigen Temperaturen (nur in SG-30)



Paddelklingen
(nur in SG-30)



Versetzte Klingen
(nur in SG-23)

WEG-Energiesparmodus
Klasse IE2



Das Gerät mit Alarm
verhindert eine Überladung der Mühle



Der Sequenz-Sensor
gewährleistet die korrekte Drehrichtung des Hauptmotors



Profil für schnellen Klinge
wechsel mit einfacher Einstellung der rotierenden Klinge (nur in SG-30)



Entdecken Sie die Vorteile von den Peripheriegeräten von Shini